



Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych z ogranicznikiem, typ: A01



Dane zamówienia

Numer katalogowy	719892 A01
GTIN	4003773061755
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
z regulowanym ogranicznikiem.

Szczypce poszarpane. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Przegub ze **sprężyną rozwierającą. Kształt B – szczęki odgięte o 90°**

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny kątowy
długość całkowita: 130 mm

do zewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing : 3 - 10 mm

\varnothing końcówek: 0,9 mm

Opis techniczny

długość całkowita	130 mm
Ø końcówek	0,9 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o Ø	3 - 10 mm
Kształt	B
norma	DIN 5254 B
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny kątowy
kształt szczęk	odchylony o 90°
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Ostrza ze stali specjalnej, część uchwytów i przegubu kuta
powierzchnia	czernione na szaro
z ogranicznikiem	tak
przegub ze sprężyną rozwierną	tak
uchwyt z mechanizmem ustalającym	nie
Końcówki wymienne	nie