

**HOLEX®**
**Szczypce do pierścieni osadczych,, typ: J4**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	719805 J4
GTIN	4045197492678
Klasa artykułu	72B

**Opis**
**Wykonanie:**
**Ze szczypcami precyzyjnymi.**

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce czernione. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

**Kształt C – szczęki proste**
**Zastosowanie:**

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

**Norma:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny prosty

długość całkowita: 320 mm

do wewn. pierścieni osadczych o  $\varnothing$ : 85 - 140 mm

$\varnothing$  końcówek: 3,2 mm

**Opis techniczny**

Kształt	C
do wewn. pierścieni osadczych o $\varnothing$	85 - 140 mm
długość całkowita	320 mm
$\varnothing$ końcówek	3,2 mm
norma	DIN 5256 C
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny prosty
kształt szczęk	prosty

Uchwyt	Tworzywo sztuczne powlekane
materiał	Stal chrom-wanad, kuta z jednej sztuki
powierzchnia	czarny atramentowy
Końcówki wymienne	nie