

**Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, Ø DC h8: 39 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 116320 39     |
| GTIN             | 4045197029935 |
| Klasa artykułu   | 12C           |

**Opis****Wykonanie:**

Specjalna obróbka powierzchni zmniejszająca skłonność do narostów i **poprawiająca odprowadzanie wiórów.**

**wskazówka:**

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530.**

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 345

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 141,5 mm

Długość rowków wiórowych  $L_c$ : 200 mm

długość całkowita L: 349 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

posuw f w stali < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm/obr,

**Opis techniczny**

|   |              |
|---|--------------|
| posuw f w stali < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,25 mm/obr, |
| Liczba ostrzy Z                         | 2            |
| Długość rowków wiórowych $L_c$          | 200 mm       |
| Ø nom. $D_c$                            | 39 mm        |
| Tolerancja Ø nominalnej                 | h8           |
| długość całkowita L                     | 349 mm       |

|  |                |
|--|----------------|
| stożek Morse'a MK o wielkości                          | 4              |
| norma  | DIN 345        |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub> | 141,5 mm       |
| kąt wierzchołkowy                                      | 118 stopni     |
| powłoka  | bez powłoki    |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                              | HSS            |
| typ  | N              |
| Kąt linii śrubowej                                     | 20-30 stopni   |
| chwyt  | Stożek Morse'a |
| chłodzenie wewnętrzne                                  | nie            |
| pierścień barwny                                       | bez            |
| Rodzaj produktu  | Wiertła kręte  |