

**HOLEX®**
**Szczypce do pierścieni osadczych,, typ: J21**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	719805 J21
GTIN	4045197493002
Klasa artykułu	72B

**Opis**
**Wykonanie:**
**Ze szczypcami precyzyjnymi.**

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce czernione. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

**Kształt D – szczęki odgięte o 90°.**
**Zastosowanie:**

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

**Norma:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny kątowy

długość całkowita: 180 mm

do wewn. pierścieni osadczych o  $\varnothing$ : 19 - 60 mm

$\varnothing$  końcówek: 1,8 mm

**Opis techniczny**

$\varnothing$ końcówek	1,8 mm
Kształt	D
długość całkowita	180 mm
do wewn. pierścieni osadczych o $\varnothing$	19 - 60 mm
norma	DIN 5256 D
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny kątowy
kształt szczęk	odchylony o 90°

Uchwyt	Tworzywo sztuczne powlekane
materiał	Stal chrom-wanad, kuta z jednej sztuki
powierzchnia	czarny atramentowy
Końcówki wymienne	nie