

HOLEX®**Szczypce do pierścieni osadczych, odgięte o 45°, typ: A0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	719845 A0
GTIN	4045197493231
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce atramentowane na czarno, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

Podobnie **DIN 5254**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny kątowy

długość całkowita: 135 mm

do zewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing : 3 - 10 mm

\varnothing końcówek: 0,9 mm

Opis techniczny

długość całkowita	135 mm
\varnothing końcówek	0,9 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o \varnothing	3 - 10 mm
norma	zbliżone do DIN 5254
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny kątowy
kształt szczęk	odgięte o 45°
Uchwyt	tworzywo sztuczne powlekane

materiał	Stal chrom-wanad, kuta z jednej sztuki
powierzchnia	atramentowane na czarno
Końcówki wymienne	nie