

**Garant****Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: J11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	719770 J11
GTIN	4045197504050
Klasa artykułu	71B

**Opis****Wykonanie:**

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.

Szczypce czarne. Głowica szlifowana. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

**Ze szczypcami precyzyjnymi. Kształt D – szczęki odgięte o 90°.**

**Zalety:**

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

**Zastosowanie:**

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

**Norma:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Opis techniczny**

Kształt	D
długość całkowita	130 mm
do wewn. pierścieni osadczych o $\emptyset$	12 - 25 mm
$\emptyset$ końcówek	1,25 mm
norma	DIN 5256 D
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny kątowy
kształt szczęk	odchylony o 90°

Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	stal specjalna
materiał końcówki	stal specjalna
powierzchnia	czarny
przegub ze sprężyną rozwierną	tak
uchwyt z mechanizmem ustalającym	nie
Końcówki wymienne	nie
Rodzaj produktu	Szczypce do pierścieni osadczych,