

Garant**Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: J21****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	719770 J21
GTIN	4045197504067
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.

Szczypce czarne. Głowica szlifowana. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Ze szczypcami precyzyjnymi. Kształt D – szczęki odgięte o 90°.

Zalety:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Opis techniczny

Ø końcówek	1,8 mm
długość całkowita	165 mm
do wewn. pierścieni osadczych o Ø	19 - 60 mm
Kształt	D
norma	DIN 5256 D
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień wewnętrzny kątowy
kształt szczęk	odchylony o 90°

Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	stal specjalna
materiał końcówki	stal specjalna
powierzchnia	czarny
przegub ze sprężyną rozwierną	tak
uchwyt z mechanizmem ustalającym	nie
Końcówki wymienne	nie
Rodzaj produktu	Szczypce do pierścieni osadczych,