



Precyzyjne, boczne szczypce tnące, kształt standardowy, SFW, Długość całkowita: 125mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 725391 125 |
| GTIN | 4010995361891 |
| Klasa artykułu | 73D |

Opis

Wykonanie:

Smukłe szczęki, ostrza hartowane indukcyjnie i precyzyjnie zeszlifowane z lekkim skosem ostrza. Ramię pokryte tworzywem sztucznym, ze sprężyną otwierającą.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

| | |
|---|---|
| do cięcia średnio twardego drutu do \emptyset | 0,3 - 0,8 mm |
| do cięcia miękkiego drutu do \emptyset | 0,3 - 2 mm |
| długość całkowita | 125 mm |
| skos ostrza | Bardzo drobny boczny skos ostrza |
| Uchwyt | nasadki z tworzywa |
| metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie i szlifowane precyzyjnie |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. |
| Atrybut nazwy produktu | SFW |
| ramię ze sprężyną rozwierającą | tak |

Rodzaj produktu

Szczypce tnące