




Płytki z zarysem pełnym 60° zewnętrzne, prawe, HB7010, skok: 0,75 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270699 0,75
GTIN	4045197926029
Klasa artykułu	21J

Opis

Wykonanie:

Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów zewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13), klasa tolerancji 6g.

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

Rodzaj gwintu: M-LH

Rodzaj gwintu: MF-LH

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Grubość: 3,17 mm

Wielkość płytki L: 11 mm

Opis techniczny

Seria	Gwintowanie zewnętrzne
Materiał ostrza 	HM
skok gwintu	0,75 mm

Gatunek	HB7010
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF-LH
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	3,17 mm
Wielkość płytki L	11 mm