

Graniczny sprawdzian szczękowy z tolerancją numeryczną, Typ: K



Dane zamówienia

Numer katalogowy	484225 K
GTIN	2050001956491
Klasa artykułu	48B

Opis

Wykonanie:

Sprawkdziany szczękowe 2-graniczne z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Strona przechodnia **znaddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

Do wymiarów pośrednich albo tolerancji liczbowej.

Graniczny sprawdzian szczękowy z tolerancją numeryczną np. **nr 484225 wielk. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Zastosowanie:

Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i włączanych.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 7150-2 und DIN 7163.**

Kalibracja: M4

zakres wyboru wymiaru nominalnego: 44,001 – 49,999 mm

Opis techniczny

zakres wyboru wymiaru nominalnego	44,001 – 49,999 mm
norma	DIN 7163
norma	DIN 7150-2
norma	DIN 7164
materiał	Stal na sprawdziany

Kalibracja	M4
Rodzaj produktu	Sprawdzian szczękowy graniczny, dwustronny

Usługi

Kalibracja sprawdzianów szczękowych granicznych maks. wymiar nominalny 50 mm	018420 50
Znakowanie opis laserowy Typ	018940