

Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach z tolerancją liczbową, Typ: B**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	484411 B
GTIN	2050001956705
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach z tolerancją numeryczną np. 484411 wielk. **41,04 +0,01 / -0,02**.

Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach ze stroną dobrą i odrzutów. Strona dobra z **naddatkiem na zużycie** wg DIN 7164. Korpus sprawdzianu z hartowanej stali.

Do wymiarów pośrednich albo tolerancji liczbowej.

Zastosowanie:

Do kontroli pasowań powierzchni płaskich, np. rowków.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163**.

Kalibracja: M2

zakres wyboru wymiaru nominalnego: 6,001 – 8,999 mm

Opis techniczny

zakres wyboru wymiaru nominalnego	6,001 – 8,999 mm
Kalibracja	M2
Rodzaj produktu	Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach

Usługi

018400 20

Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych Ø
maks. 20 mm

Kalibracja DAkKS Wymiar pośredni maksymalna Ø 60 mm

Znakowanie opis laserowy Typ

019620 60

018940