

Ansell**Rękawice z PVC HyFlex® 11-800,, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094350 7
GTIN	10076490480902
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

Seria HyFlex®. Uniwersalne rękawice z powłoką z pianki nitylowej, do prac precyzyjnych i ogólnego rodzaju. Zapewniają właściwą równowagę między komfortem, ruchomością i ochroną dłoni. Zastosowana technologia Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ zapewnia zmniejszenie zużycia dłoni. Standard Öko-Tex® 100.

Norma:

EN 388; EN 420

Antistatisch gemäß EN 1149.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

Właściwości rękawic: bez sylikonu

EN 388:2016: 3 131A

materiał podłoża: nylon

powłoka: Pianka nitylowa

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: szary / biały

Opis techniczny

masa	20,4 g
rozmiar rękawic	7
bez dimetyloformamidu	nie
materiał powłoki	nitryl
pryczepność przy zaoliwieniu	dobry
wyczucie przy dotyku	bardzo dobry
nie zawierają silikonu	nie
oddychanie	bardzo dobry
dopasowany kształt	bardzo dobry
Ochrona przed gorącem	brak
pryczepność na mokro	umiarkowany
Seria	HyFlex®,
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
Właściwości rękawic	bez silikonu
EN 388:2016	3 131A
materiał podłoża	nylon
powłoka	Pianka nitrylowa
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	szary / biały