

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/09 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260724 16/09
GTIN	4045197927781
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 16/09 mm kod ISO uchwytu: A16M SSKCR/L09

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 75 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: SC.. 09T3..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 20 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 11 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 15,25 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu	16 mm
długość całkowita L	150 mm
kod ISO uchwytu	A16M SSKCR/L09
śruby mocujące	269028 14
wielk. płytki	9 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	75 stopni
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SC.. 09T3..
wysokość mocowania $L_2$	15,25 mm
Przesunięcie osi $L_3$	11 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Główce skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500