

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe,, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260725 16/09
GTIN	4045197927798
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 16/09 mm kod ISO uchwytu: A16M SSKCR/L09

Kąt ustawienia κ : 75 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: SC.. 09T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 20 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

wysokość mocowania L_2 : 15,25 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	11 mm
wielk. płytki	9 mm
śruby mocujące	269028 14
wysokość mocowania L_2	15,25 mm
\varnothing chwytu	16 mm
Kąt ustawienia κ	75 stopni
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	20 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SC.. 09T3..
kod ISO uchwytu	A16M SSKCR/L09
długość całkowita L	150 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Główce skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15