



Wiertła kręte z HSS N, TiN, Ø DC h8: 2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	114360 2
GTIN	4045197016263
Klasa artykułu	12B

Opis

Wykonanie:

Normalna grubość rdzenia, bez wzniosu. Precyzyjne zaszlifowanie ostrza.

szlifowane kształtowo:

wysoka dokładność ruchu obrotowego. Wiertła do prac produkcyjnych.

Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 21 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 24 mm

długość całkowita L: 49 mm

Ø chwytu D_s : 2 mm

posuw f w stali < 500 N/mm²: 0,05 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,05 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L_c	24 mm
Ø nom. D_c	2 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø chwytu D_s	2 mm
długość całkowita L	49 mm

norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	21 mm
kąt wierzchołkowy	118 stopni
powłoka	TiN
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
Kąt linii śrubowej	35-40 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestawy wiertel krętych HSS nr 114360, w kasecie Typ 1-10	115245 1-10
Zestawy wiertel krętych HSS nr 114360, w kasecie Typ 1-10,5	115245 1-10,5
Zestawy wiertel krętych HSS nr 114360, do uzupełniania Typ 1-10,5	115265 1-10,5
Zestawy wiertel krętych HSS nr 114360, w kasecie Typ 1-13KB	115245 1-13KB
Zestawy wiertel krętych HSS nr 114360, do uzupełniania Typ 1-6	115265 1-6
Zestawy wiertel krętych HSS nr 114360, do uzupełniania Typ 1-13KB	115265 1-13KB
Zestawy wiertel krętych HSS nr 114360, w kasecie Typ 1-13	115245 1-13
Zestawy wiertel krętych HSS nr 114360, w kasecie Typ 1-6	115245 1-6
Zestawy wiertel krętych HSS nr 114360, do uzupełniania Typ 1-10	115265 1-10
	115265 1-13

Zestawy wiertel krętych HSS nr 114360, do uzupełniania
Typ 1-13
