

Garant**Miniaturowy wytyczak z węglików spiekanych, prawe, Długość wysięgu L1 / wielkość płytki d: 21/6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270006 21/6
GTIN	4045197928955
Klasa artykułu	21V

Opis**Wykonanie:**

chwyt z węglików spiekanych, z lutowaną główką stalową i hartowanym gniazdem płytek zapewnia niewielkie drgania.

- **Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.**
- **Łatwa wymiana płytek skrawających.**

Opis techniczny

długość całkowita L	80,5 mm
śruba mocująca płytki obracane	279815 10
wysokość mocowania L ₂	11,5 mm
wielk. płytki	06 mm
długość główki L ₁	21 mm
Ø chwytu D _s	12 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytyczaki

Akcesoria

Karta danych

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
---	------------

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500
---	------------