

Garant**Miniaturowy wytyczak z węglików spiekanych, prawe, długość wysięgu LA / wielkość płytki d: 42/6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270006 42/6
GTIN	4045197928962
Klasa artykułu	21V

Opis**Wykonanie:**

chwyt z węglików spiekanych, z lutowaną główką stalową i hartowanym gniazdem płytek zapewnia niewielkie drgania.

- **Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.**
- **Łatwa wymiana płytek skrawających.**

wskazówka:

tylko do wytaczania i fazowania!

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

wysokość mocowania L₂: 11,5 mm

Długość wysięgu L₁ cofniętych uchwytów: 42 mm

Długość całkowita L cofniętych uchwytów: 100,5 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279815 10

Opis techniczny

Długość całkowita L cofniętych uchwytów	100,5 mm
Długość wysięgu L ₁ cofniętych uchwytów	42 mm
wysokość mocowania L ₂	11,5 mm
Miejsce połączenia / podziału	12 mm
wielk. płytki	06 mm
śruba mocująca płytki obracane	279815 10

rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500