

**Garant****Miniaturowy wytyczak z węglików spiekanych, prawe, długość wysięgu LA / wielkość płytki d: 56/8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270006 56/8
GTIN	4045197928986
Klasa artykułu	21V

**Opis****Wykonanie:**

chwyt z węglików spiekanych, z lutowaną główką stalową i hartowanym gniazdem płytek zapewnia niewielkie drgania.

- **Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.**
- **Łatwa wymiana płytek skrawających.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

wysokość mocowania L<sub>2</sub>: 11,5 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub> cofniętych uchwyty: 56 mm

Długość całkowita L cofniętych uchwyty: 120 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279815 11

**Opis techniczny**

Długość wysięgu L <sub>1</sub> cofniętych uchwyty	56 mm
śruba mocująca płytki obracane	279815 11
Miejsce połączenia / podziału	12 mm
wielk. płytki	08 mm
Długość całkowita L cofniętych uchwyty	120 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	11,5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wytaczaki

**Akcesoria**

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10

674248 TX10

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500