

**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260000 20/09
GTIN	4045197929167
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 2
pasująca wymienna płytko skrawająca	CC.. 09T3..
śruba do płytki podporowej	269013 2
kod ISO uchwytu	SCSCR/L 2020K09
długość główki L <sub>1</sub>	22 mm
Wielkość chwytu	20 mm
długość całkowita L	126 mm
wielk. płytki	9 mm
płytko podporowa	269005 1
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

---

**Akcesoria**

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymienialnych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500