



**Płytki z zarysem częściowym 60°, zewnętrzne, prawe, HB 7010, skok gwintu: 0,5-3 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	270740 0,5-3
GTIN	4045197929525
Klasa artykułu	21J

## Opis

### Wykonanie:

**Płytki z zarysem częściowym 60°** do gwintów zewnętrznych.

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: M

Rodzaj gwintu: M-LH

Rodzaj gwintu: MF-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Grubość: 3,6 mm

Wielkość płytki L: 16 mm

## Opis techniczny

Seria	Gwintowanie zewnętrzne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
skok gwintu	0,5 mm
Gatunek	HB 7010

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm