

Ansell**Rękawice z PVC HyFlex® 11-800,, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094350 10
GTIN	2050001677426
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

Seria HyFlex®. Uniwersalne rękawice z powłoką z pianki nitylowej, do prac precyzyjnych i ogólnego rodzaju. Zapewniają właściwą równowagę między komfortem, ruchomością i ochroną dłoni. Zastosowana technologia Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ zapewnia zmniejszenie zużycia dłoni. Standard Öko-Tex® 100.

Norma:

EN 388; EN 420

Antistatisch gemäß EN 1149.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

Właściwości rękawic: bez sylikonu

EN 388:2016: 3 131A

materiał podłoża: nylon

powłoka: Pianka nitylowa

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: szary / biały

Opis techniczny

dopasowany kształt	bardzo dobry
bez dimetyloformamidu	nie
wyczucie przy dotyku	bardzo dobry
pryczepność na mokro	umiarkowany
pryczepność przy zaoliwieniu	dobry
oddychanie	bardzo dobry
masa	20,4 g
nie zawierają silikonu	nie
rozmiar rękawic	10
materiał powłoki	nitryl
Ochrona przed gorącem	brak
Seria	HyFlex®,
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
Właściwości rękawic	bez sylikonu
EN 388:2016	3 131A
materiał podłoża	nylon
powłoka	Pianka nitrylowa
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	szary / biały