

Ansell**Rękawice z PVC HyFlex® 11-800,, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094350 11
GTIN	10076490480865
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

Seria HyFlex®. Uniwersalne rękawice z powłoką z pianki nitylowej, do prac precyzyjnych i ogólnego rodzaju. Zapewniają właściwą równowagę między komfortem, ruchomością i ochroną dłoni. Zastosowana technologia Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ zapewnia zmniejszenie zużycia dłoni. Standard Öko-Tex® 100.

Norma:

EN 388; EN 420

Antistatisch gemäß EN 1149.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

Właściwości rękawic: bez sylikonu

EN 388:2016: 3 131A

materiał podłoża: nylon

powłoka: Pianka nitylowa

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: szary / biały

Opis techniczny

masa	20,4 g
materiał powłoki	nitryl
Ochrona przed gorącym	brak
przyczepność na mokro	umiarkowany
dopasowany kształt	bardzo dobry
bez dimetyloformamidu	nie
oddychanie	bardzo dobry
rozmiar rękawic	11
wyczucie przy dotyku	bardzo dobry
przyczepność przy zaoliwieniu	dobry
nie zawierają silikonu	nie
Seria	HyFlex®,
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
Właściwości rękawic	bez sylikonu
EN 388:2016	3 131A
materiał podłoża	nylon
powłoka	Pianka nitrylowa
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	szary / biały