

## Zestawy wykrojników pierścieniowych, komplet w kasecie, zakres wykrawania: 2-50 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	832100 2-50
GTIN	2050001710109
Klasa artykułu	86C

### Opis

#### Wykonanie:

Oprawka z dwóch rodzajów materiału (do wielk. 3-20) z uchwytem pistoletowym i precyzyjnie szlifowanymi, wymiennymi perforatorami. Do wycinania pierścieni uszczelniających w jednej operacji, do oprawki można założyć 2 wykrojniki o różnej  $\varnothing$ .

#### Zastosowanie:

Do wykonywania otworów i wycinania krążków / pierścieni w jednej operacji. Do gumy, skóry, filcu, tworzyw sztucznych, korka, tkaniny i podobnych materiałów. Do gumy, skóry, filcu, tworzyw sztucznych, korka, tkaniny i podobnych materiałów.

#### w dostawie::

Kieł centrujący nr 832140: 1 szt.

po 1 wykrojniku  $\varnothing$  nr 832110: 29 szt.

rozm. 2-50

Możliwości kombinacji wykrojników wewnętrznych i zewnętrznych (mm): 2-10 wewn. z 12-50 zewn. 12-20 wewn. z 22-50 zewn. 22-30 wewn. z 32-50 zewn. 32-40 wewn. z 42-50 zewn.

Pojemnik długość x szerokość x wysokość (mm): tworz. sztucz. 265 x 200 x 50

#### wskazówka:

- przy wykrawaniu należy używać podkładki z drewna, skóry lub podobnych materiałów
- nie są dostępne następujące kombinacje: 20 (wewn.) z 22 (zewn.) 30 (wewn.) z 32 (zewn.) 40 (wewn.) z 42 (zewn.) 50 (wewn.) z 52 (zewn.).

## Opis techniczny

zakres wykrawania

2 - 50 mm

---

## Aksesoria

uchwyt do zakresu wykrawania 2-50 mm

832125 2-50

Nóż do wykrawaka kołowego

832130

Wykrojniki zamienne dla Ø otworu 4 mm

832110 4

Wykrojniki zamienne dla Ø otworu 8 mm

832110 8

Piramida zakres wykrawania 2-50 mm

832155 2-50

Wykrojniki zamienne dla Ø otworu 6 mm

832110 6

Kieł centrujący na sprężynie

832140

Wykrojniki zamienne dla Ø otworu 3 mm

832110 3