

Zestawy wykrojników pierścieniowych, komplet w kasecie, zakres wykrawania: 2-60 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	832100 2-60
GTIN	2050000995910
Klasa artykułu	86C

Opis

Wykonanie:

Oprawka z dwóch rodzajów materiału (do wielk. 3-20) z uchwytem pistoletowym i precyzyjnie szlifowanymi, wymiennymi perforatorami. Do wycinania pierścieni uszczelniających w jednej operacji, do oprawki można założyć 2 wykrojniki o różnej \emptyset .

Zastosowanie:

Do wykonywania otworów i wycinania krążków / pierścieni w jednej operacji. Do gumy, skóry, filcu, tworzyw sztucznych, korka, tkaniny i podobnych materiałów. Do gumy, skóry, filcu, tworzyw sztucznych, korka, tkaniny i podobnych materiałów.

w dostawie::

Kieł centrujący nr 832140: 1 szt.

po 1 wykrawaku kołowym \emptyset : 55-420 mm

po 1 wykrojniku \emptyset nr 832110: 34 szt.

rozm. 2-60

Możliwości kombinacji wykrojników wewnętrznych i zewnętrznych (mm): 2-10 wewn. z 12-60

zewn. 12-20 wewn. z 22-60 zewn. 22-30 wewn. z 32-60 zewn. 32-40 wewn. z 42-60 zewn.

42-50 wewn. z 52-60 zewn.

Pojemnik długość×szerokość×wysokość (mm): blacha stal. ok. 380×315×55

wskazówka:

- przy wykrawaniu należy używać podkładki z drewna, skóry lub podobnych materiałów

- nie są dostępne następn. kombinacje: 20 (wewn.) z 22 (zewn.) 30 (wewn.) z 32 (zewn.) 40 (wewn.) z 42 (zewn.) 50 (wewn.) z 52 (zewn.).

Opis techniczny

zakres wykrawania

2 - 60 mm

Akcesoria

Kieł centrujący na sprężynie

832140

uchwyt do zakresu wykrawania 2-60 mm

832125 2-60

Piramida zakres wykrawania 2-60 mm

832155 2-60

Wykrojniki zamienne dla Ø otworu 4 mm

832110 4

Nóż do wykrawaka kołowego

832130

Wykrojniki zamienne dla Ø otworu 3 mm

832110 3

Wykrojniki zamienne dla Ø otworu 8 mm

832110 8

Wykrojniki zamienne dla Ø otworu 6 mm

832110 6

Piramida zakres wykrawania 2-60 mm

832150 2-60

uchwyt do zakresu wykrawania 2-60 mm

832120 2-60