

**Ansell****Para rękawic HyFlex® 11-801, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094351 7
GTIN	10076490491830
Klasa artykułu	04P

**Opis****Wykonanie:**

Seria HyFlex®. Uniwersalne rękawice z powłoką z pianki nitylowej, do prac precyzyjnych i ogólnego rodzaju. Zapewniają właściwą równowagę między komfortem, ruchomością i ochroną dłoni. Zastosowana technologia Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ zapewnia zmniejszenie zużycia dłoni. Standard Öko-Tex® 100.

Z materiałem nylon-spandex i powłoką wolna od silikonów. Bez lateksu.

**Norma:**

EN 388; EN 420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

Właściwości rękawic: bez sylikonu

EN 388:2016: 3 131A

materiał podłoża: Nylon, spandex

powłoka: Pianka nitylowa

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: czarny / szary

## Opis techniczny

bez dimetyloformamidu	nie
masa	20,4 g
oddychanie	bardzo dobry
przyczepność na mokro	umiarkowany
rozmiar rękawic	7
wycucie przy dotyku	bardzo dobry
nie zawierają silikonu	nie
Ochrona przed gorącem	brak
przyczepność przy zaoliwieniu	dobry
materiał powłoki	nitryl
dopasowany kształt	bardzo dobry
Seria	HyFlex®,
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
Właściwości rękawic	bez sylikonu
EN 388:2016	3 131A
materiał podłoża	Nylon, spandex
powłoka	Pianka nitrylowa
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	czarny / szary