

**Garant****Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK kształt AD, SK 50, zakres mocowania: 1-16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301435 1-16
GTIN	4045197931801
Klasa artykułu	31B

**Opis****Wykonanie:**

Prawo- i lewobieżne.

Z otworem Balluffchip / na chip RFID. Maksymalne bicie  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Piaskowane i szlifowane.

- **smukła konstrukcja**
- **właściwe doprowadzanie chłodziwa do narzędzi z chłodzeniem wewnętrznym**
- **optymalne momenty mocowania na narzędziu.**

**w dostawie::**Zawiera **klucz do mocowania Torx®**. Z uchwytem poprzecznym **do uzyskania dużych sił mocowania**.**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

**Opis techniczny**

zakres mocowania	1 - 16 mm
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220	TX25
Ø zewn. D	50 mm
rodzaj budowy	smukłe
wymiar A długości wysięgu	80 mm

adapter	SK 50
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 20 μm
maksymalny moment obrotowy dokręcania M <sub>d maks.</sub>	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótka oprawka wiertarska