

**Garant**

**Krótkie oprawki wiertarskie – HSK, kształt A, HSK-A 100, zakres mocowania: 1-16 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307735 1-16
GTIN	4045197931894
Klasa artykułu	31B

**Opis****Wykonanie:**

Powtarzalność bicia  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

- **do obrotów prawych i lewych**
- **z otworem na Balluffchip.**

Z chłodzeniem wewnętrznym do maks. 50 bar.

- **smukła konstrukcja**
- **właściwe doprowadzanie chłodziwa do narzędzi z chłodzeniem wewnętrznym**
- **optymalne momenty mocowania na narzędziu.**

**w dostawie::**

**Klucz do mocowania** z uchwytem poprzecznym.

**Wyp. dodatkowe:**

Klucz nasadowy nr 309890. Rurka chłodziwa nr 309880.

rodzaj budowy: smukłe

wymiar A długości wysięgu: 110 mm

Ø zewn. D: 50 mm

Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220: TX25

**Opis techniczny**

Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220	TX25
Ø zewn. D	50 mm

wymiar A długości wysięgu	110 mm
zakres mocowania	1 - 16 mm
rodzaj budowy	smukłe
adapter	HSK-A 100
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-7
Norma na uchwyt	DIN 69893-1
Kształt	A
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 20 μm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska – HSK,