

**Garant****Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK, VDI 40, zakres mocowania: 1-16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319725 1-16
GTIN	4045197932044
Klasa artykułu	31B

**Opis****Wykonanie:**

- Środek chłodzący doprowadzany jest przez otwór w uchwycie.
- Maksymalne ciśnienie środka chłodzącego 50 bar.
- typ GARANT z kluczem mocującym Torx® dla uzyskania dobrego połączenia ciernego.

**Zastosowanie:**

w tokarkach numerycznych oraz centrach obróbczych.

**Norma:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Opis techniczny**

Ø zewn. uchwytu $d_1$	50,5 mm
długość wysięgu $l_1$	90 mm
zakres mocowania	1 - 16 mm
Klucz do mocowania	TX25
Wielkość VDI	VDI 40
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
Rodzaj produktu	Krótkie uchwyty wiertarskie VDI

