

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, typ: 2400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919860 2400
GTIN	4017976024004
Klasa artykułu	96F

**Opis****Wykonanie:**

Spawane z rur i kształtowników stalowych, platformy z płyty drewnopodobnej, powierzchnia z okleiną bukową.

2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

**Norma:****EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 860 mm

szerokość: 1047 mm

głębokość: 509 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 850 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 500 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 228 mm

**Opis techniczny**

szerokość powierzchni ładunkowej	850 mm
----------------------------------	--------

norma	EN 1757-3
liczba kółek stałych bez hamulca	2
masa	37 kg
wysokość	860 mm
nośność półki górnej	200 kg
wysokość półki górnej	860 mm
materiał kółka	TPE
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
Nośność maksymalna	500 kg
typ	2400
Ø koła	160 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	228 mm
szerokość	1047 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	500 mm
głębokość	509 mm