



Skrobaki precyzyjne z wymiennym grotem ze stali narzędziowej



Dane zamówienia

Numer katalogowy	836400
GTIN	7290003236701
Klasa artykułu	83G

Opis

Wykonanie:

Oprawka z metalu lekkiego (dług. 120 mm) z uchwytem zaciskowym i wymiennym, dwustronnym, trójkątnym grotem żeberkowym **ze specjalnej stali narzędziowej** lub z **HM**. Grot można wyciągać i szlifować na całej jego długości.

wskazówka:

Zob. również skrobaki nr 839677; 839678.

Opis techniczny

długość całkowita	120 mm
szerokość grotu	4,2 mm
długość grotu	80 mm
wykonanie uchwyty	6-kąt 12 mm
materiał grotu	WS
groty wymienne	tak
Rodzaj produktu	Skrobaki

Akcesoria

Miniaturowe ostrze skrobaka, proste	839677
Specjalne ostrze skrobaka, wygięte	839678

Zamienne ostrze proste (80×4,2 mm)ze stali narzędziowej	836410
Zamienne ostrze proste (50×3,2 mm)z HM	836420
Zamienne ostrze proste (75×3,2 mm)HSS	836425