


**Zamienne płytki z węglików spiekanych, szerokość grotu: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	837600 25
GTIN	4045197406019
Klasa artykułu	86D

Opis**Wykonanie:**

Mocny płaskownik stalowy z mechanizmem zaciskowym i **wymienną, 4-ostrzową płytką roboczą z węglików spiekanych**. Płytkę jest oszlifowana, ma 4 ostrza i można ją odwracać.

Pasuje do :

Skrobaki płaskie nr 837520.

wskazówka:

Płytki nr 837600 pasują również do ręcznych skrobaków elektrycznych.
wielkość płytki z węglików spiekanych: 25×25×2 mm

Opis techniczny

wielkość płytki z węglików spiekanych	25×25×2 mm
szerokość grotu	25 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba ostrzy	1
materiał grotu	HM

