

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, typ: 2401****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919860 2401
GTIN	4017976024011
Klasa artykułu	96F

**Opis****Wykonanie:**

Spawane z rur i kształtowników stalowych, platformy z płyty drewnopodobnej, powierzchnia z okleiną bukową.

2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

**Norma:****EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 900 mm

szerokość: 1197 mm

głębokość: 609 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 600 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 270 mm

**Opis techniczny**

materiał kółka	TPE
----------------	-----

szerokość	1197 mm
Nośność maksymalna	600 kg
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
masa	44 kg
wysokość półki górnej	900 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	270 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
Ø koła	200 mm
wysokość	900 mm
norma	EN 1757-3
nośność półki górnej	200 kg
typ	2401
głębokość powierzchni ładunkowej	600 mm
głębokość	609 mm