

fetra[®]
....**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, typ: 2402****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919860 2402
GTIN	4017976024028
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawane z rur i kształtowników stalowych, platformy z płyty drewnopodobnej, powierzchnia z okleiną bukową.

2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 900 mm

szerokość: 1197 mm

głębokość: 709 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 700 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 270 mm

Opis techniczny

wysokość	900 mm
----------	--------

liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	270 mm
Nośność maksymalna	600 kg
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
materiał kółka	TPE
masa	49 kg
szerokość	1197 mm
norma	EN 1757-3
Ø koła	200 mm
typ	2402
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość półki górnej	900 mm
nośność półki górnej	200 kg
głębokość powierzchni ładunkowej	700 mm
głębokość	709 mm