

fetra[®]
....**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, typ: 2403****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919860 2403
GTIN	4017976024035
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawane z rur i kształtowników stalowych, platformy z płyty drewnopodobnej, powierzchnia z okleiną bukową.

2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 900 mm

szerokość: 1397 mm

głębokość: 809 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1200 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 800 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 270 mm

Opis techniczny

masa	58 kg
------	-------

materiał kółka	TPE
liczba kółek stałych bez hamulca	2
nośność półki górnej	200 kg
Ø koła	200 mm
Nośność maksymalna	600 kg
typ	2403
norma	EN 1757-3
szerokość	1397 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	270 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
wysokość półki górnej	900 mm
wysokość	900 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	1200 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	800 mm
głębokość	809 mm