

Ansell**Para rękawic HyFlex® 11-801, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094351 10
GTIN	10076490491809
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

Seria HyFlex®. Uniwersalne rękawice z powłoką z pianki nitylowej, do prac precyzyjnych i ogólnego rodzaju. Zapewniają właściwą równowagę między komfortem, ruchomością i ochroną dłoni. Zastosowana technologia Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ zapewnia zmniejszenie zużycia dłoni. Standard Öko-Tex® 100.

Z materiałem nylon-spandex i powłoką wolna od silikonów. Bez lateksu.

Norma:

EN 388; EN 420

Antistatisch gemäß EN 1149.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

Właściwości rękawic: bez sylikonu

EN 388:2016: 3 131A

materiał podłoża: Nylon, spandex

powłoka: Pianka nitylowa

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: czarny / szary

Opis techniczny

pryczepność przy zaoliwieniu	dobry
masa	20,4 g
bez dimetyloformamidu	nie
dopasowany kształt	bardzo dobry
Ochrona przed gorącem	brak
oddychanie	bardzo dobry
rozmiar rękawic	10
pryczepność na mokro	umiarkowany
nie zawierają silikonu	nie
materiał powłoki	nitryl
wycucie przy dotyku	bardzo dobry
Seria	HyFlex®
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
Właściwości rękawic	bez sylikonu
EN 388:2016	3 131A
materiał podłoża	Nylon, spandex
powłoka	Pianka nitrylowa
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	czarny / szary