

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Stojak podporowy, typ: 3280****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919902 3280
GTIN	4017976032801
Klasa artykułu	96F

**Opis****Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa z platformą z blachy stalowej do odkładania skrzynek z tworzywa sztucznego i koszy drucianych. Ręczna regulacja wysokości co 25 mm. 4 koła skrętne (dwa z hamulcem), ogumienie z elastomeru termoplastycznego. Pochylana platforma z blachy stalowej z jednostronną krawędzią oporową.

**Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

zakres regulacji wysokości: 500 - 775 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 510 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 410 mm

pochylenie regulowane: 0; 15; 30 stopni

Ø koła: 75 mm

nośność: 150 kg

**Opis techniczny**

nośność	150 kg
typ	3280

Ø koła	75 mm
masa	16 kg
pochylenie regulowane	0; 15; 30 stopni
szerokość powierzchni ładunkowej	510 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	410 mm
zakres regulacji wysokości	500 - 775 mm