

**Skrobaki płaskie z z płytką z węglików spiekanych, szerokość grotu: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	837520 20
GTIN	4049002021077
Klasa artykułu	86D

Opis**Wykonanie:**

Mocny płaskownik stalowy z mechanizmem zaciskowym i **wymienną, 4-ostrzową płytką roboczą z węglików spiekanych**. Płytką jest oszlifowana, ma 4 ostrza i można ją odwracać.

wskazówka:

Płytki nr 837600 pasują również do ręcznych skrobaków elektrycznych.

wielkość płytki z węglików spiekanych: 20×25×2 mm

szerokość grotu: 20 mm

długość całkowita: 420 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita	420 mm
szerokość grotu	20 mm
wielkość płytki z węglików spiekanych	20×25×2 mm
wykonanie uchwytu	uchwyt drewniany lakierowany
materiał uchwytu	drewniane
materiał grotu	HM

Akcesoria

837600 20

Zamienne płytki z węglików spiekanych szerokość grotu
20 mm
