

**Skrobaki płaskie z z płytką z węglików spiekanych, szerokość grotu: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	837520 25
GTIN	4049002021084
Klasa artykułu	86D

Opis**Wykonanie:**

Mocny płaskownik stalowy z mechanizmem zaciskowym i **wymienną, 4-ostrzową płytką roboczą z węglików spiekanych**. Płytką jest oszlifowana, ma 4 ostrza i można ją odwracać.

wskazówka:

Płytki nr 837600 pasują również do ręcznych skrobaków elektrycznych.

wielkość płytki z węglików spiekanych: 25×25×2 mm

szerokość grotu: 25 mm

długość całkowita: 450 mm

Opis techniczny

szerokość grotu	25 mm
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita	450 mm
wielkość płytki z węglików spiekanych	25×25×2 mm
wykonanie uchwytu	uchwyt drewniany lakierowany
materiał uchwytu	drewniane
materiał grotu	HM

Akcesoria

837600 25

Zamienne płytki z węglików spiekanych szerokość grotu
25 mm
