

Garant**LOEU 090408 TR-M, HB7525, Typ: ST900****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 215980 ST900 |
| GTIN | 4045197937988 |
| Klasa artykułu | 21A |

Opis**wskazówka:**Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5$ mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LOEU090408 TR-M

typ: ST900

promień naroża: 0,8 mm

posuw f_z : 0,11 mm**Opis techniczny**

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| promień naroża | 0,8 mm |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | LOEU090408 TR-M |
| typ | ST900 |
| posuw f_z | 0,11 mm |
| Gatunek | HB7525 |
| Materiał ostrza | HM |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Stal < 500 N/mm ² | nadają się | 280 m/min | P |
| Stal < 750 N/mm ² | nadają się | 210 m/min | P |
| Stal < 900 N/mm ² | nadają się | 175 m/min | P |
| Stal < 1100 N/mm ² | nadają się warunkowo | 145 m/min | P |
| Stal < 1400 N/mm ² | nadają się warunkowo | 100 m/min | P |
| maksymalnie na mokro | nadają się warunkowo | | |
| minimalnie na mokro | nadają się warunkowo | | |
| suchy | nadają się | | |
| przyłącze | nadają się | | |