

**Garant****LOEU 090408 R-L, HB7940, Typ: Ti**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	215990 TI
GTIN	4045197938121
Klasa artykułu	21A

### Opis

**wskazówka:**Zalecana wartość  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3,5 \text{ mm}$ 

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LOEU090408 R-L

typ: Ti

promień naroża: 0,8 mm

posuw  $f_z$ : 0,07 mm

### Opis techniczny

posuw $f_z$	0,07 mm
typ	Ti
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOEU090408 R-L
Gatunek	HB7940
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się warunkowo	145 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się warunkowo	115 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadają się	55 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadają się		
minimalnie na mokro	nadają się		
suchy	nadają się warunkowo		
przyłączy	nadają się warunkowo		