



## Okrawacz uniwersalny, uchwyt 2K, z uchwytem teleskopowym i 3 ostrzami (S100, S20, S30))



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 838420        |
| GTIN             | 7290005395369 |
| Klasa artykułu   | 83G           |

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyty z wymiennymi, obrotowo osadzonymi grotami. Bardzo proste w użyciu. Grot samoczynnie dopasowuje się do okrawanych konturów (krawędzi).

#### Zastosowanie:

Do racjonalnego okrawania zadziórów na krawędziach różnych materiałów.

długość całkowita: 170 - 240 mm

### Opis techniczny

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| długość całkowita | 170 - 240 mm          |
| Rodzaj produktu   | Okrawacze uniwersalne |

### Akcesoria

|  |             |
|--|-------------|
| Ostrza okrawacze Typ S101              | 838510 S101 |
| Uchwyt teleskopowy do ostrzy S o Ø 2,6 | 839170      |
| Uchwyt teleskopowy do ostrzy S o Ø 3,2 | 838430      |
| Ostrza okrawacze Typ S35               | 838510 S35  |
| Ostrza okrawacze Typ S150              | 838510 S150 |

|   |            |
|---|------------|
| Ostrza okrawacze Typ S60                | 838510 S60 |
| Groty do okrawaczy HM Typ S10           | 838550 S10 |
| Ostrza okrawacze Typ S20                | 838510 S20 |
| Ostrza okrawacze Typ S10                | 838510 S10 |
| Groty do okrawaczy, powłoka TiN Typ S10 | 838530 S10 |