



Ostrza okrawacze, Typ: S10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	838510 S10
GTIN	7290003234806
Klasa artykułu	83G

Opis

Ostrza okrawacze S10 Ø chwytu: 3,2 mm
długość całkowita: 43 mm
materiał: HSS
zastosowanie: prawe
do okrawania: stal, aluminium
oznaczenie (powierzchnia): czarny

Opis techniczny

typ	S10
do okrawania	stal, aluminium
zastosowanie	prawe
długość całkowita	43 mm
oznaczenie (powierzchnia)	czarny
Ø chwytu	3,2 mm
materiał	HSS