



## Okrawacz uniwersalny, uchwyt 2K z 2 ostrzami (N1, N2)



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	839120
GTIN	7290005395345
Klasa artykułu	83G

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyty z wymiennymi, obrotowo osadzonymi grotami. Bardzo proste w użyciu. Grot samoczynnie dopasowuje się do okrawanych konturów (krawędzi).

#### Zastosowanie:

Do racjonalnego okrawania zadziorów na krawędziach różnych materiałów.

### Opis techniczny

długość całkowita	140 mm
Rodzaj produktu	Okrawacze uniwersalne

### Akcesoria

Ostrza okrawacze Typ N6	839010 N6
Ostrza okrawacze Typ N10	839010 N10
Ostrza okrawacze Typ N2	839010 N2
Ostrza okrawacze HSS, powlekane TiN Typ N2	839030 N2
Ostrza okrawacze Typ N3	839010 N3
Ostrza okrawacze HSS, powlekane diamentem Typ N1	839040 N1

Ostrza okrawacze HSS, powlekane TiN Typ N1	839030 N1
Ostrza okrawacze Typ N1	839010 N1