



Okrawacz uniwersalny, uchwyt 2K, z uchwytem teleskopowym i 2 ostrzami (N1, N2)



Dane zamówienia

Numer katalogowy	839140
GTIN	7290005395291
Klasa artykułu	83G

Opis

Wykonanie:

Uchwyty z wymiennymi, obrotowo osadzonymi grotami. Bardzo proste w użyciu. Grot samoczynnie dopasowuje się do okrawanych konturów (krawędzi).

Zastosowanie:

Do racjonalnego okrawania zadziorów na krawędziach różnych materiałów.
długość całkowita: 155 - 225 mm

Opis techniczny

długość całkowita	155 - 225 mm
Rodzaj produktu	Okrawacze uniwersalne

Akcesoria

Ostrza okrawacze Typ N2	839010 N2
Ostrza okrawacze Typ N6	839010 N6
Uchwyt teleskopowy do ostrzy S o \varnothing 3,2	838430
Ostrza okrawacze HSS, powlekane TiN Typ N1	839030 N1
Ostrza okrawacze HSS, powlekane diamentem Typ N1	839040 N1
Ostrza okrawacze Typ N1	839010 N1

Ostrza okrawacze Typ N10	839010 N10
Uchwyt teleskopowy do ostrzy S o \varnothing 2,6	839170
Ostrza okrawacze HSS, powlekane TiN Typ N2	839030 N2
Ostrza okrawacze Typ N3	839010 N3