



## Okrawacz uniw., uchwyt alum., z 1 ostrzem (S10)



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	838400
GTIN	7290003236404
Klasa artykułu	83G

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyty z wymiennymi, obrotowo osadzonymi grotami. Bardzo proste w użyciu. Grot samoczynnie dopasowuje się do okrawanych konturów (krawędzi).

#### Zastosowanie:

Do racjonalnego okrawania zadziorów na krawędziach różnych materiałów.  
długość całkowita: 150 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	150 mm
Rodzaj produktu	Okrawacze uniwersalne

### Akcesoria

Ostrza okrawacze Typ S35	838510 S35
Ostrza okrawacze Typ S20	838510 S20
Groty do okrawaczy HM Typ S10	838550 S10
Ostrza okrawacze Typ S60	838510 S60
Ostrza okrawacze Typ S150	838510 S150
Ostrza okrawacze Typ S100	838510 S100
Groty do okrawaczy, powłoka TiN Typ S10	838530 S10

Ostrza okrawacze Typ S101	838510 S101
Ostrza okrawacze Typ S30	838510 S30
Ostrza okrawacze Typ S10	838510 S10