



Okrawacz do otworów, z grotem HSS o \varnothing 20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	839605
GTIN	7290005395406
Klasa artykułu	83G

Opis

Wykonanie:

uchwyt z dwóch rodzajów materiału z **6-kątnym chwytem teleskopowym** wymiennym grotem HSS 90°, o \varnothing 20 mm. Również do **dogłęboko położonych** otworów.
długość całkowita: 170 - 240 mm

Opis techniczny

długość całkowita	170 - 240 mm
wykonanie uchwytu	nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału
materiał uchwytu	z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu	Okrawacze uniwersalne

Akcesoria

Grot HSS, 90° \varnothing główki okrawacza 30 mm	839610 30
Grot HSS, 90° \varnothing główki okrawacza 12 mm	839610 12
chwyt teleskopowy do grotów	839620
Grot HSS, 90° \varnothing główki okrawacza 20 mm	839610 20
Groty do otworów 90° HSS, powlekane TiN \varnothing grotu do otworów 20 mm	839611 20

