



## Ostrza okrawacze, Typ: N10



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	839010 N10
GTIN	7290005392603
Klasa artykułu	83G

### Opis

Ostrza okrawacze N10 Ø chwytu: 2,6 mm

długość całkowita: 25 mm

materiał: HSS-E

zastosowanie: prawe

do okrawania: szorstkie tw., stale nierdz., najwyższa trwałość

### Opis techniczny

długość całkowita	25 mm
zastosowanie	prawe
do okrawania	szorstkie tw., stale nierdz., najwyższa trwałość
typ	N10
Ø chwytu	2,6 mm
materiał	HSS-E