

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/05 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 261352 8/05 |
| GTIN | 4045197941558 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis

Wytaczaki stalowe 8/05 mm kod ISO uchwytu: A08F SVVCR/L05

Miejsce połączenia / podziału: 8 mm

Kąt ustawienia κ : 72,5 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC..0501..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 9,7 mm

Przesunięcie osi L_3 : 5,5 mm

Opis techniczny

| | |
|--|----------------|
| kod ISO uchwytu | A08F SVVCR/L05 |
| wielk. płytki | 5 mm |
| \varnothing chwytu | 8 mm |
| Miejsce połączenia / podziału | 8 mm |
| długość całkowita L | 80 mm |
| szerokość szyjki | 6 mm |
| śruby mocujące | 269028 26 |
| Przesunięcie osi L_3 | 5,5 mm |
| Kąt ustawienia κ | 72,5 stopni |
| pasująca wymienna płytki skrawająca | VC..0501.. |
| Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów | 15 mm |
| minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$ | 9,7 mm |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| wysokość mocowania L ₂ | 7,5 mm |
| głębokość użytkowa T | 3,5 mm |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D |
| norma | DIN 8024 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| rodzaj chwytu | Wytaczaki |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm | 659906 200 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX5 | 674248 TX5 |