

Garant
Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	261346 12/07
GTIN	4045197941466
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 12/07 mm kod ISO uchwytu: A12K SVLCR/L07

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 15,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 9 mm

wysokość mocowania L_2 : 11 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	9 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	15,5 mm
szerokość szyjki	9 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu	12 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm
śruby mocujące	269028 27

pasująca wymienna płytką skrawająca	VC.. 0702..
Długość wysięgu L ₁ cofniętych uchwytów	28 mm
wielk. płytki	7 mm
długość całkowita L	125 mm
kod ISO uchwytu	A12K SVLCR/L07
głębokość użytkowa T	6 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200