

Garant
Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 16/07 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261346 16/07
GTIN	4045197941473
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 16/07 mm kod ISO uchwytu: A16M SVLCR/L07

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 19,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

wysokość mocowania L_2 : 15 mm

Opis techniczny

Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu	16 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	19,5 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 0702..
wysokość mocowania L_2	15 mm
wielk. płytki	7 mm
długość całkowita L	150 mm
kod ISO uchwytu	A16M SVLCR/L07
szerokość szyjki	14,5 mm
śruby mocujące	269028 27
Przesunięcie osi L_3	11 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	36 mm

głębokość użytkowa T	5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6